


620 LoadSure 키트


특징 및 장점

- 튜브 크기 및 재료 선택에 따라 최대 4bar(60psi) 작동을 위한 LoadSure® 엘레먼트
 - 새니터리(sanitary) Tri-Clamp® 연결에서 사용할 LoadSure 엘레먼트
 - 한 손으로 조작이 가능하고 공구가 필요 없는 새니터리(sanitary) Tri-Clamp 인 Q-clamp
 - Q-Clamp 래치 위치 식별 기능에 따른 정션 검증 지원*
 - 고순도 백금 경화 실리콘 개스킷은 정밀하게 설계되어 클램핑 압축에서도 매끄러운 내경을 통해 오염 없는 유체 경로를 제공합니다
 - 모든 어셈블리의 로트 번호에 따라 제품을 추적할 수 있습니다
- * 고유의 Q-Clamp 웹 손 입증(tamper evident) 식별 기술 적용 가능



Watson-Marlow...Innovation in Full Flow

키트 다이어그램



규정 준수

- 모든 접액 구성품은 USP Class VI 원자재로 생산되었음
- LoadSure 키트는 ISO 14644 Class 7 클린룸에서 조립되고 포장되었음
- 요청시 밸리데이션 문서 제공 가능

구성 재질

| 제품/구성품 | 재질 | |
|--------------|--------------|-----------------------|
| LoadSure 튜브 | Pumpsil | 백금 경화 실리콘 |
| | PureWeld XL | SEBS |
| | STA-PURE PCS | ePTFE 및 백금 경화 실리콘 합성물 |
| LoadSure 커넥터 | PVDF | |
| 개스킷 | 백금 경화 실리콘 | |
| Q-Clamp | 강화 나일론 66 | |

계획된 프로세스와의 호환성에 대해 각 개별 키트 구성품을 평가하는 것은 사용자의 책임입니다. 기술 사양은 개별 제품 데이터시트를 참조하십시오.


주문 정보

| 키트 설명 | | | 키트 내용물 수량 | | |
|--------------|-----------------|---|------------------|---------|-----|
| 품목 번호 | 압력 | 제품 이름 | LoadSure 엘레먼트 | Q-Clamp | 개스킷 |
| 913.A120.PFT | 0~2bar(0~30psi) | 620 LoadSure Pumpsil 12mm Tri-Clamp 엘레먼트 | 1 | 2 | 2 |
| 913.A170.PFT | 0~2bar(0~30psi) | 620 LoadSure Pumpsil 17mm Tri-Clamp 엘레먼트 | | | |
| 941.0120.PFT | 0~2bar(0~30psi) | 620 Loadsure PureWeld XL 12mm Tri-Clamp 엘레먼트 | | | |
| 941.0170.PFT | 0~2bar(0~30psi) | 620 Loadsure PureWeld XL 17mm Tri-Clamp 엘레먼트 | | | |
| 961.0120.PFT | 0~4bar(0~60psi) | 620 LoadSure STA-PURE PCS 12mm Tri-Clamp 엘레먼트 | | | |
| 961.0170.PFT | 0~4bar(0~60psi) | 620 LoadSure STA-PURE PCS 17mm Tri-Clamp 엘레먼트 | | | |

기타 정보 — 교체 부품

| BioPure 고순도 백금 경화 실리콘 비플랜지형 개스킷 | | | |
|---------------------------------|--------|-------|-----------------|
| 개스킷 부품 코드 | 개스킷 크기 | 포장 크기 | I.D. x O.D. |
| 5001.0075.025 | ¾" | 25 | 0.620" x 0.852" |

| Q-Clamp | | |
|----------------|------------|-------|
| Q-Clamp 부품 코드 | Q-Clamp 크기 | 포장 크기 |
| 1032-0075-0010 | ½" - ¾" | 10 |
| 1032-0075-0100 | | 100 |

| Q-Clamp — 선택사양 부속품 | | |
|-----------------------------------|----------------|--|
| 설명 | 부품 코드 | |
| Q-CLAMP 웨슨 입중 커버, 투명, 100 PCS/PK | 1033-0001-0100 |  |
| Q-CLAMP 웨슨 입중 커버, 파란색, 100 PCS/PK | 1033-0002-0100 | |
| Q-CLAMP 웨슨 입중 커버, 회색, 100 PCS/PK | 1033-0003-0100 | |
| Q-CLAMP 웨슨 입중 커버, 주황색, 100 PCS/PK | 1033-0004-0100 | |
| Q-CLAMP 웨슨 입중 커버, 노란색, 100 PCS/PK | 1033-0005-0100 | |
| Q-CLAMP 웨슨 입중 커버, 빨간색, 100 PCS/PK | 1033-0006-0100 | |
| Q-CLAMP 웨슨 입중 커버, 녹색, 100 PCS/PK | 1033-0007-0100 | |
| Q-CLAMP 웨슨 입중 커버, 자주색, 100 PCS/PK | 1033-0008-0100 | |

이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 WMFTG(또는 Watson-Marlow Ltd, BioPure Technology Ltd 및 FlowSmart Inc)는 이 문서에 포함된 오류에 대해 책임지지 않으며 사양을 예고 없이 변경할 수 있습니다. 해당 어플리케이션에서 사용하기 위한 제품 적합성을 확인하는 것은 사용자의 책임입니다. Watson-Marlow, LoadSure, Qdos, ReNu, LaserTraceability, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene, Marprene은 Watson-Marlow Limited의 등록 상표입니다. Tri-Clamp는 Alfa Laval Corporate AB의 등록 상표입니다. GORE 및 STA-PURE는 W.L. Gore and Associates의 등록 상표입니다. Q-Clamp는 라이선스를 받아 사용됩니다.

**WATSON
MARLOW
Tubing**

wmftg.kr
info@wmftg.kr
032-820-3973